PHILIPS

# Stropné svietidlo Mauve, 6 W

Stropné svietidlá

4 000 K

Biela

Snímač

8719514431829

# Svietidlo so snímaním pohybu pre viac pohodlia a väčšiu úsporu energie

Urobte si pohodlie a ušetrite energiu. Stropné svietidlo Philips so snímaním pohybu sa automaticky zapína a vypína, preto nemusíte hľadať vypínač, keď vchádzate do miestnosti ani keď ju opúšťate. Má široký detekčný rozsah a LED technológia zaisťuje okamžité svetlo ihneď po zapnutí a len vtedy, keď ho naozaj potrebujete.

### Jednoduchá obsluha

- Vďaka vstavanému automatickému snímaču pohybu sa toto svietidlo automaticky zapne, keď človek prejde okolo.
- Jednoduchá inštalácia

### Životnosť

- Úspora energie

# Hlavné prvky

**Integrovaný snímač pohybu**
**Jednoduchá inštalácia**
Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

**Úspora energie**
Šetrí energiu – to je dobré pre vašu peňaženku aj životné prostredie.

# Technické údaje

**Vlastnosti žiarovky**
- Zamýšľané použitie: Interiér

**Dizajn a povrchová úprava**
- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

**Životnosť**
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

**Environmentálne otázky**
- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo**
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

**Vlastnosti svetla**
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 106 lm/W

**Rozličné**
- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Snímač

**Iné vlastnosti**
- Prúd: 45 mA

**Rozmery a hmotnosť výrobku**
- Čista hmotnosť: 0,26 kg
- Celková výška: 72 mm
- Celková dĺžka: 250 mm
- Celková šírka: 250 mm

**Servis**
- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**
- Priemer: 250 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 640
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

**Rozmery a hmotnosť balenia**
- EAN/UPC - produkt: 8719514431829
- Netto hmotnosť: 0,26 kg
- Brutto hmotnosť: 0,49 kg
- Výška: 27,2 cm
- Dĺžka: 8,2 cm
- Šírka: 27,2 cm

Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.244

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**