PHILIPS

吸頂燈燈

天花板燈

CL200

內建 7 種情境燈光

8719514251328

舒適、不傷眼的 LED 光線

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

輕鬆體驗
- 輕鬆安裝，無需配線。

光效
- 光線散佈統一

優越品質
- EyeComfort - 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

耐用
- 使用壽命長達 15,000 小時

規格

輕鬆安裝
光線散佈統一
房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

EyeComfort
劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

輕鬆清洗
材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

使用壽命長達 15,000 小時
Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

焦點

燈泡特性
- 預期用途: 室內

設計與外型
- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境
- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 117 lm/W

其他
- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是

其他特性
- 燈電流: 306, 157 mA

產品尺寸與重量
- 淨重: 0.44 kg
- 整體高度: 68 mm
- 整體長度: 320 mm
- 整體寬度: 320 mm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 直徑: 320 mm
- 燈具總流明輸出: 2000
- 光色: 6500
- 主電源: AC 100-240
- 可調式燈具: 否
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514251328
- 淨重: 0.48 kg
- 淨重: 0.8 kg
- 高度: 35.5 cm
- 長度: 7.2 cm
- 寬度: 35.2 cm

發行日期: 2025-08-30
版本: 0.151

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com