PHILIPS

櫃底燈 0.47 公尺

櫃底燈

4000K

灰色

8720169301238



出色的照明與風格

移動感應器，照亮您所有的空間

搭配您的室內擺設
- 尺寸緊湊，適合小空間

輕鬆體驗
- 易於安裝、使用安全

光效
- 自然漫射光

規格

尺寸緊湊，適合小空間
非常適合安裝在狹小的空間中

易於安裝、使用安全
飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

自然漫射光
柔化光線以避免眩光與亮眼不適的直接照明。

焦點

燈泡特性
- 預期用途: 室內

設計與外型
- 顏色: 灰色
- 材質: 金屬

耐用性
- 標稱使用壽命: 20,000

環境
- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 電源開關設在電線上: 無
- 隨附電源變壓器: 無
- 隨附遙控器: 無

照明特性
- 光束角度: 110 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 4000 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 53 lm/W

燈串/燈條
- 可延伸性: 無

其他
- 特殊設計: 臥室, 廚房, 辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 櫃底燈
- EyeComfort: 無

其他特性
- 燈電流: 950 mA

產品尺寸與重量
- 淨重: 0.241 kg
- 整體高度: 10 mm
- 整體長度: 470 mm
- 整體寬度: 40 mm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 燈具總流明輸出: 160
- 光色: 4000
- 主電源: DC 5
- 可調式燈具: 否
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 III

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8720169301238
- 淨重: 0.24 kg
- 淨重: 0.32 kg
- 高度: 2.5 cm
- 長度: 4.6 cm
- 寬度: 57.2 cm

8720169301238

發行日期: 2025-08-30
版本: 0.115

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com