PHILIPS

線型日光燈管

T5 Essential

28 W

G5

冷白光

927926784058

輕薄設計，適合搭配明亮時尚的居家風格

選擇飛利浦 T5，將輕薄設計帶入各種應用，營造出時尚的居家氛圍。其 Super 80 Color 技術能提供出色的照明品質，美化任何裝潢效果。

節能
- 節能

時尚現代的燈座
- 適合明亮時尚的居家風格搭配的輕薄設計

提供最明亮的照明
- 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

高流明輸出造就高效率
- 高啟動照明輸出

規格

節能
輕薄必備
為家庭使用提供值得信賴的優雅小型照明解決方案

更為明亮
高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術，演繹正確色彩，更加明亮

高啟動照明輸出
高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

焦點

燈泡特性
- 插座: G5
- 可調式: 無

耐用性
- 標稱使用壽命: 15,000

照明特性
- 演色性指數 (CRI): 82
- 光色類別: 冷白光
- 相關色溫 (標稱): 4000
- 光通量: 2,900 lm
- 光效 (額定) (標準): 94 lm/W

耗電量
- 耗電量: 28
- 能源消耗 kWh/1000 h: 31

技術規格
- 光輸出: 2,670 lm
- 形狀: 線型日光燈管
- 可調光: 否
- 燈座基底: G5

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8711500570451
- 淨重: 87 g
- 淨重: 97 g
- 高度: 1.7 cm
- 長度: 116.3 cm
- 寬度: 1.7 cm

發行日期: 2025-08-30
版本: 0.612

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com