PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

11 Вт–95 Вт (лампы общего назначения: 95 Вт, компактные люминесцентные лампы: 20 Вт)

E27

Холодный дневной свет

8718696822104

Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути

Чтобы вашим глазам было комфортно

Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27

Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Ширина: 5,8 см

Срок службы

- Номинальный срок службы: 8 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 130 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Цветовая температура: 6500 K
- Номинальная светоотдача: 1230 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 111 лм/Вт

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: >0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 11 Вт
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 95 Вт

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,4 см

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки [ESS LEDBulb 11W E27 6500K 230V 1CT/12RCA]

- EAN/UPC — продукт: 8718696822104
- Масса нетто: 0,05 kg
- Масса брутто: 0,06 kg
- Высота: 9,8 см
- Длина: 5,7 см
- Ширина: 5,7 см
- Номер материала (12NC): 929001900487

Размеры и масса упаковки [ESS LEDBulb 11W 1250lm E27 865 1CT/12RCA]

- EAN/UPC — продукт: 8718696822104
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,08 kg
- Высота: 10,5 см
- Длина: 6,1 см
- Ширина: 6,1 см
- Номер материала (12NC): 929002299887

8718696822104

Дата выпуска: 2024-03-18
Версия: 0.474

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com