PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

8 Вт –60 Вт

E27

Холодный белый

8718699694944

A↑G F

Яркое светодиодное освещение

Светодиодные лампы Philips обеспечивают высококачественное освещение, значительную экономию электроэнергии, а также имеют очень долгий срок службы.

Свет высочайшего качества
- Узнайте об освещении больше

Найдите подходящую замену своим старым лампам
- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения
- Экономное и экологичное решение

Особенности

Узнайте об освещении больше

Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (K). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K

Другие характеристики

- Эффективность: 100 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8718699694944
- EOC: 871869969494401
- Название изделия: LED 60W A60 E27 CW FR ND 3PF/6 DISC

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.54
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 8 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия
- Длина: 10,8 см

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 397612

Лампа
- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8718699694944
- Масса нетто: 0,17 kg
- Масса брутто: 0,2 kg
- Высота: 14,5 см
- Длина: 6,1 см
- Ширина: 14,9 см
- Номер материала (12NC): 929002306303

Дата выпуска: 2024-04-11
Версия: 0.270

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.