PHILIPS

Потолочный светильник Doris, 6 Вт

Потолочные светильники

2700 K

Белый

Водонепроницаемая

8718699758783

Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

Удобство эксплуатации
- Удобная установка

Безопасность
- Влагонепроницаемые

Превосходное качество
- EyeComfort — комфортный для глаз свет
- Простота очистки

Долговечность
- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Особенности

Удобная установка
Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

Влагонепроницаемые
Влагонепроницаемость означает, что вы можете уверенно использовать этот продукт в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в других помещениях, где может быть влажно.

Комфорт для глаз
Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Простота очистки
Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

Долгий срок службы: до 15 000 часов
Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Технические характеристики

характеристики лампы
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка
- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы
- Количество циклов переключения: 15 000

Взаимодействие с окружающей средой
- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее
- Специально созданы для: Ванная комната, Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Другие характеристики
- Сила тока лампы: 40 mA
- Эффективность: 100 лм/Вт

Размеры и вес изделия
- Масса нетто: 0,26 kg
- Высота: 7 см
- Длина: 22 см
- Ширина: 22 см

Обслуживание
- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 220 мм
- Общий световой поток светильника: 600
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699758783
- Масса нетто: 0,29 kg
- Масса брутто: 0,5 kg
- Высота: 8 см
- Длина: 28 см
- Ширина: 28 см

Дата выпуска: 2025-04-19
Версия: 0.300

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.