PHILIPS

Прозрачная филаментная лампа в виде свечи, 40 Вт, BA35, цоколь E14

Светодиод

2200–2700 K

470 лм

15 000 ч

Диммирование

8719514324374

A↑G D



Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Прозрачные светодиодные лампы Philips свечевидной формы дарят красивый, сияющий свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Даже если лампа выключена, ее уникальный дизайн притягивает взгляд. Отлично подойдет для люстр с патроном для малого цоколя (E14).

Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

Особенности

Экономия электроэнергии до 90 %
Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Идеально для использования в декоративных светильниках

Современные свечевидные светодиодные лампы Philips предназначены для декоративных светильников: фонарных, люстр, потолочных вентиляторов и лент для подсветки зеркал.

Технические характеристики

характеристики лампы
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стеклянный

Размеры лампы
- Высота: 11,9 см
- Ширина: 3,5 см

Дизайн и отделка
- Материал: Стекло

Срок службы
- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Световые характеристики
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200-2700 K
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Прочее
- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, WarmGlow

Другие характеристики
- Эффективность: 138 лм/Вт

Информация об упаковке
- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Название изделия: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 3,4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): D

Размеры и вес изделия
- Длина: 11,9 см

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 1109143

Лампа
- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514324374
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929003013001

Дата выпуска: 2024-04-25
Версия: 0.384

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.