PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

15 Вт–100 Вт (лампы общего назначения: 100 Вт, компактные люминесцентные лампы: 23 Вт)

E27

Холодный дневной свет

8719514382572

Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения
В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути

Технические характеристики

характеристики лампы
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы
- Высота: 12 см
- Ширина: 6 см

Дизайн и отделка
- Материал: Пластмасса

Срок службы
- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 10 000 часов

Световые характеристики
- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Номинальная светоотдача: 1450 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 865 | CCT of 6500K

Прочее
- EyeComfort: нет

Другие характеристики
- Эффективность: 96 лм/Вт

Информация об упаковке
- EAN: 8719514382572
- EOC: 871951438257200
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 15W 1450lm E27 865 RCA

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 15 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В

Размеры и вес изделия
- Длина: 12 см

Расчетные значения
- Номинальная пиковая интенсивность: 286 cd

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8719514382572
- Масса нетто: 0,04 kg
- Масса брутто: 0,07 kg
- Высота: 14,8 см
- Длина: 6,2 см
- Ширина: 6,2 см
- Номер материала (12NC): 929002305317

8719514382572

Дата выпуска: 2024-04-11
Версия: 0.49

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com