PHILIPS

Наземный светильник для освещения дорожек Arbour, 3,8 Вт

Уличные светильники

3000 К

Антрацит

Водонепроницаемая

8719514490246



# Наши самые энергоэффективные светодиодные светильники

Светильники для наружного освещения Ultra Efficient, разработанные компанией Philips с применением новых технологий, сокращают выбросы углерода, количество отходов и использование электроэнергии. Их срок службы составляет впечатляющих 50 000 часов, что более чем в 3 раза дольше, чем у эквивалентных светильников Philips для наружного освещения. Кроме того, эти светильники потребляют на 50 % меньше энергии. Это решения, которые берегут экологию нашей планеты.

### Экологичные системы освещения

- Ultra Efficient

### Превосходная светодиодная лампа

- 5 лет гарантии на светодиодную систему

### Превосходное качество

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

8719514490246

### Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

### Свет высочайшего качества

- Яркий белый свет 3000 K

# Особенности

### Ultra Efficient




Потребляет по крайней мере на 50% меньше энергии по сравнению с эквивалентными стандартными светодиодными лампами Philips.

### 5 лет гарантии на светодиодную систему

Помимо стандартной 2-летней гарантии на этот светильник, Philips также предлагает 5-летнюю гарантию на светодиодную систему (светодиодный модуль и драйвер).

### Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

### IP44 — защита от непогоды




Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

### Яркий белый свет 3000 K




Знаете ли вы, что оттенок белого света зависит от цветовой температуры, измеряемой в градусах Кельвина (K)? Более низкая цветовая температура дает теплый, уютный белый свет, а более высокая — холодный и бодрящий. Этот светильник излучает холодный белый свет температурой 3000 K.

# Технические характеристики

### Дизайн и отделка
- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

### Взаимодействие с окружающей средой
- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

### Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Двунаправленные лучи света: нет
- Датчик освещенности: нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Датчик движения: нет
- Солнечная энергия: нет
- Теплый белый свет: нет
- Центральный элемент: нет

### Садовая зона
- Садовая зона: Сад и патио

### Световые характеристики
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

### Прочее
- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Наземные светильники/ освещение дорожек
- EyeComfort: нет
- Инновации в области светодиодов: UltraEfficient
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

### Размеры и вес изделия
- Масса нетто: 1,32 kg
- Высота: 40 см
- Длина: 10 см
- Ширина: 10 см

### Обслуживание
- Гарантия: 2 года

### Технические характеристики
- Срок службы до: 50 000 часов
- Общий световой поток светильника: 800
- Цвет излучения: 3000K
- Электропитание: 220-240
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: A
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: Да

### Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8719514490246
- Масса нетто: 1,32 kg
- Масса брутто: 1,45 kg
- Высота: 41,5 см
- Длина: 11 см
- Ширина: 11 см

Дата выпуска: 2025-04-19
Версия: 0.198

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.