PHILIPS

Bóng đèn 33W P45 E27

LED

6500K

300lm

25000 giờ

8718699658106

Bóng đèn không giống như bất kỳ loại bóng đèn nào khác

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Đèn chất lượng cao
- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Lựa chọn cho giải pháp bền vững
- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm
- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 25 năm

Ánh sáng vượt trội
- Bật sáng tức thì

Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ
- Ánh sáng cho màu sắc trung thực

Những nét chính

Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Dễ thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mỏi mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ

Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Tuổi thọ trung bình định mức 25.000 giờ

Với tuổi thọ lên đến 25.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 25 năm.

Bật sáng tức thì
Ánh sáng cho màu sắc trung thực

Hãy chiêm ngưỡng màu sắc chân thực của quần áo khi bạn chọn bộ trang phục từ tủ quần áo. Bạn có thể tự tin phối váy đỏ với giày đỏ và an tâm rằng màu sắc phù hợp hoàn hảo.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục dích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Đèn chùm có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 25.000

Môi trường
- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng
- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Quang thông danh định: 300 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 965 | CCT of 6500K
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 100 lm/W

Những thông tin khác
- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: EyeComfort

Thông tin đóng gói
- EAN: 8718699658106
- EOC: 871869965810600
- Tên sản phẩm: LEDBulb 3W E27 6500K 230V P45 9 APR

Mức tiêu thụ điện
- Hệ số công suất: 0.41
- Điện thế: AC 220-240 V
- Công suất tương đương: 33 W
- Mức tiêu thụ điện: 3 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm
- Chiều cao tổng thể: 87 mm
- Chiều dài tổng thể: 87 mm
- Chiều rộng tổng thể: 45 mm

Thông số kỹ thuật
- Tần số: 50-60

Kích thước và trọng lượng đóng gói
- EAN/UPC - sản phẩm: 8718699658106
- Khối lượng tịnh: 0,02 kg
- Tổng trọng lượng: 0,03 kg
- Chiều cao: 8,8 cm
- Chiều dài: 4,7 cm
- Chiều rộng: 4,7 cm

Ngày phát hành:
2025-08-30
Phiên bản: 0.146

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com