PHILIPS

Đèn âm trần

Đèn lắp âm

3000K

Ánh sáng trắng

8720169174245



Đèn âm trần LED vững chắc bền bỉ theo thời gian

Đèn LED âm trần mỏng Philips mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu sáng thông thường. Sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn phù hợp với trần nhà thấp, tạo nên bầu không khí trang nhã ở mọi nơi trong nhà. Ánh sáng êm dịu mang đến sự thoải mái cho đôi mắt bạn.

Dễ trải nghiệm

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

Hiệu ứng ánh sáng

- Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Những nét chính

Phù hợp cho trần thấpThiết kế mỏng Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều
Với khả năng phân bổ ánh sáng đồng đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn này để thực sự làm sáng bừng căn phòng của bạn.

Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ
Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Các thông số

Đặc điểm của đèn
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Tròn

Thiết kế và hoàn thiện
- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ
- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000

Môi trường
- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng
- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: 2
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 80 lm/W

Những thông tin khác
- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn lắp âm
- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác
- Cường độ dòng điện: 100 mA

Mức tiêu thụ điện
- Hệ số công suất: 0.5

Trọng lượng và kích thước sản phẩm
- Khối lượng tịnh: 0,24 kg
- Khoảng cách hốc: 48 mm
- Chiều cao tổng thể: 18 mm
- Chiều dài tổng thể: 170 mm
- Chiều rộng tổng thể: 170 mm
- Phần cắt âm trần: 15.0 cm x 15.0 cm

Dịch vụ
- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật
- Đường kính: 170 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 960
- Màu ánh sáng: 3000
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- Công suất bóng đèn đi kèm: 12
- Mã IP: IP20 | Bảo vệ ngón tay
- Cấp độ bảo vệ: Cấp II - Cách điện hai lớp

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169174245
- Khối lượng tịnh: 0,24 kg
- Tổng trọng lượng: 0,42 kg
- Chiều cao: 21 cm
- Chiều dài: 2,5 cm
- Chiều rộng: 17,5 cm

Ngày phát hành:
2025-09-03
Phiên bản: 0.156

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com