



StyliD Evo

ST770Z F-GN

StyliD Evo Compact Accessory

Серия гибких и ориентированных на будущее прожекторов StyliD Evo обеспечивает предприятиям розничной торговли и операторам зданий возможность получать высокое качество света и пользоваться высочайшей на рынке энергоэффективностью оптики PerfectAccent. Прожекторы StyliD Evo можно легко и без инструментов перенастроить посредством быстрой и простой модернизации оптики. Они также подходят для частой смены планировки магазина, поскольку прожектор StyliD Evo можно легко переместить по шинопроводу или магистрали Maxos Fusion. Благодаря широкому спектру областей применения (от низких уровней освещения в удобных форматах до монтажа на высоких потолках, где требуется высокая светоотдача) StyliD обеспечивает бесперебойную работу в условиях любого магазина. StyliD Evo можно монтировать на шинопроводе 3C или DALI (ST770T, ST780T) с помощью системы Maxos Fusion (ST770S, ST780S, ST770X) или на потолок с полувстраиваемой моделью (ST770B). Все прожекторы StyliD Evo с отражателями PerfectAccent имеют сертификацию Circular Lighting и предлагают множество вариантов системной интеграции и диммирования, в т. ч. проводных и беспроводных. Для продления сроков хранения на полке и улучшения зрительного восприятия продуктов питания, сокращения пищевых отходов и повышения продаж предлагаются специальные светодиодные схемы для магазинов свежих продуктов. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать больше о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

StyliD Evo

Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %.
- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло, потому что его можно чистить сухой микрофиброй тканью.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Данные о продукции

Общая информация		Данные об изделии
Цвет аксессуара	-	Название продукта для заказа ST770Z F-GN
Код семейства продуктов	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]	Полное название продукта ST770Z F-GN
Лестница ценности	Параметры	Полный код продукта 871869996058200
Механические компоненты и корпус		Код заказа 910500465862
Оптический материал	Стекло	Материал № (12NC) 910500465862
Покрытие оптической крышки	Прозрачный	Нумератор — количество на упаковку 1
Общая высота	2 мм	EAN/UPC — продукт/короб 8718699960582
Общий диаметр	80 мм	Нумератор — упаковка на внешний короб 1
Материал	-	EAN/UPC — короб 8718699960582
Соответствие требованиям и область применения		
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]	



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 29 - Данные для изменения