



StyliD Evo

ST770Z SFR LED20S NB FG

StyliD Evo Compact Accessory

Серия гибких и ориентированных на будущее прожекторов StyliD Evo обеспечивает предприятиям розничной торговли и операторам зданий возможность получать высокое качество света и пользоваться высочайшей на рынке энергоэффективностью оптики PerfectAccent. Прожекторы StyliD Evo можно легко и без инструментов перенастроить посредством быстрой и простой модернизации оптики. Они также подходят для частой смены планировки магазина, поскольку прожектор StyliD Evo можно легко переместить по шинопроводу или магистрали Maxos Fusion. Благодаря широкому спектру областей применения (от низких уровней освещения в удобных форматах до монтажа на высоких потолках, где требуется высокая светоотдача) StyliD обеспечивает бесперебойную работу в условиях любого магазина. StyliD Evo можно монтировать на шинопроводе 3C или DALI (ST770T, ST780T) с помощью системы Maxos Fusion (ST770S, ST780S, ST770X) или на потолок с полувстраиваемой моделью (ST770B). Все прожекторы StyliD Evo с отражателями PerfectAccent имеют сертификацию Circular Lighting и предлагают множество вариантов системной интеграции и диммирования, в т. ч. проводных и беспроводных. Для продления сроков хранения на полке и улучшения зрительного восприятия продуктов питания, сокращения пищевых отходов и повышения продаж предлагаются специальные светодиодные схемы для магазинов свежих продуктов. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать больше о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %.
- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло, потому что его можно чистить сухой микрофибровой тканью.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет аксессуара	-
Код семейства продуктов	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]
Лестница ценности	Параметры
Технические характеристики освещения	
Оптический тип	Узкий световой пучок
Механические компоненты и корпус	
Оптический материал	Поликарбонат
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	54 мм
Общий диаметр	75 мм
Материал	-
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ST770Z SFR LED20S NB FG
Полное название продукта	ST770Z SFR LED20S NB FG
Полный код продукта	871869996066700
Код заказа	910500465870
Материал № (12NC)	910500465870
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699960667
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718699960667

