



StyliD Evo

ST780Z SFR VWB FG

StyliD Evo Performance Accessory

Con StyliD Evo, los minoristas pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y de la eficiencia energética líder en el mercado de las ópticas PerfectAccent en una serie de proyectores flexibles y a prueba de futuro. Los proyectores StyliD Evo son fáciles de reconfigurar con actualizaciones ópticas rápidas y sencillas que no requieren herramientas. También admiten cambios frecuentes en los diseños de las tiendas, ya que el proyector StyliD Evo se puede recolocar fácilmente en el carril o en un eje central Maxos fusion. StyliD, que cubre una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, desde niveles de luz más bajos en formatos de comodidad hasta instalaciones de techos altos donde se requiere un flujo luminoso muy elevado, StyliD ofrece continuidad para cada concepto de comercio minorista. StyliD Evo se puede montar en carril 3C o DALI (ST770T, ST780T), en Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) o en el techo con una versión semiempotrada (ST770B). Todos los proyectores StyliD Evo con reflectores PerfectAccent están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen varias opciones de regulación e integración de sistemas, así como conexión inalámbrica y cableada. Para una vida útil prolongada y una mejor representación visual de los alimentos, reduciendo los residuos alimenticios y aumentando las ventas, hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos. Echa un vistazo a las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	-
Código de gama de producto	ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory]
Escalera de valor	Avanzada
Datos técnicos de la luz	
Tipo de óptica	Haz muy ancho
Mecánicos y de carcasa	
Material óptico	Polycarbonato
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Altura global	70 mm
Diámetro global	100 mm
Material	-

Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ST780Z SFR VWB FG
Nombre completo del producto	ST780Z SFR VWB FG
Full EOC	871869996073500
Código de pedido	96073500
Código 12NC	910500465877
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699960735
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699960735

