



Selenium

SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 60 W, Electrónica, Seguridad clase II, CT-POT abierto, Cristal plano, Universal para un diámetro de 48 a 60 mm

Selenium SGP340 es una luminaria eficiente y ergonómica destinada al alumbrado viario. Sus formas sencillas y redondeadas reducen su impacto visual durante el día y permiten su integración en cualquier tipo de entorno. Incorpora el reconocido reflector T-POT para obtener un gran rendimiento óptico. El ahorro energético también es posible gracias a la regulación mediante hilo de mando o el sistema autónomo Chronosense (sin hilo de mando). Selenium resulta adecuada tanto para el montaje de acceso lateral como de tipo post-top y se presenta con tres posibles ángulos de inclinación para ofrecer una instalación óptima (0, 5, 15°).


Datos del producto

Información general		Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	
Código de familias de lámparas	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Base del casquillo	PGZ12 [PGZ12]	Tipo de óptica exterior	CT-POT abierto
Equipo	EB [Electrónica]	Operativos y eléctricos	
Fotocélula	-	Tensión de entrada	220 a 240 V
Código de gama de producto	SGP670 [Vital]	Consumo de energía	60 W
Control integrado	-	Mecánicos y de carcasa	
Marca CE	Sí	Color de la carcasa	Gris
Certificado ENEC	-	Dispositivo de montaje	Universal para un diámetro de 48 a 60 mm
Datos técnicos de la luz		Altura global	232 mm
Post-top en ángulo de inclinación estándar	5°		

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60
Nombre completo del producto	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60

Full EOC	872790062618600
Código de pedido	62618600
Código 12NC	910500967312
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900626186
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900626186

Plano de dimensiones



Product
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60

