



# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 100 W - Zavřený CT-pot - Skleněná koule/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

### Údaje o produktu

General Information		Light Technical	
Počet světelných zdrojů	1 [ 1 pc]	Značka CE	CE mark
Kód řady zdroje	SON-T [ SON-T]	Značka ENEC	ENEC mark
Příkon zdroje	100 W	Optic type outdoor	Zavřený CT-pot
Kombipack	K	Barevný rám	-
Předřadník	CONV [ Klasický]	Filtrační cívka	-
Typ optického krytu / čoček	GB [ Skleněná koule/kryt]	Fotobuňka	No [ -]
Vestavěné ovládání	No [ -]	Product Family Code	SGS253 [ IRIDIUM]
Regulace světla	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II		
Barva dílů	-		
		Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°

## Iridium SGS253/453

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°
---	----

### Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [ Digital semi-parallel]

### Mechanical and Housing

Celková výška	224 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	224 x NaN x NaN mm (8.8 x NaN x NaN in)

### Approval and Application


IP kód	IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
--------	--

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected]
---------------------------------------	------------------------------

### Product Data

Úplný kód výrobku	871155984263900
Objednací název produktu	SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559842639
Objednací kód	84263900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910502123718
Celková hmotnost (kus)	9,187 kg

## Rozměrové výkresy



Iridium SGS253

