



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND

IRIDIUM - SON-T - 100 W - Zavřený CT-pot - Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]
Příkon zdroje	100 W
Kombipack	K
Předřadník	CONV [Klasický]
Typ optického krytu / čoček	FG [Ploché sklo]
Vestavěné ovládání	No [-]
Regulace světla	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Barva dílů	-
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark

Optic type outdoor	Zavřený CT-pot
Barevný rám	-
Filtrační cívka	-
Fotobuňka	No [-]
Product Family Code	SGS253 [IRIDIUM]
Light Technical	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°

Iridium SGS253/453

Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Celková výška	190 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	190 x NaN x NaN mm (7.5 x NaN x NaN in)


Approval and Application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku	871155984264600
Objednávací název produktu	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559842646
Objednávací kód	84264600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910502123818
Celková hmotnost (kus)	9,792 kg

Rozměrové výkresy



Iridium SGS253

