



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - Otevřený CT-pot - Skleněná koule/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information		Light Technical	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Značka CE	CE mark
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]	Značka ENEC	ENEC mark
Přikon zdroje	250 W	Optic type outdoor	Otevřený CT-pot
Kombipack	K	Barevný rám	-
Předřadník	CONV [Klasický]	Filtrační cívka	-
Typ optického krytu / čoček	GB [Skleněná koule/kryt]	Fotobuňka	No [-]
Vestavěné ovládání	No [-]	Product Family Code	SGS253 [IRIDIUM]
Regulace světla	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II		
Barva dílů	-		
		Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°

Iridium SGS253/453

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°
---	----

Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Celková výška	224 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	224 x NaN x NaN mm (8.8 x NaN x NaN in)

Approval and Application


IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
--------	--

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
---------------------------------------	------------------------------

Product Data

Úplný kód výrobku	871155984274500
Objednávací název produktu	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559842745
Objednávací kód	84274500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910502124818
Celková hmotnost (kus)	9,678 kg

Rozměrové výkresy



Iridium SGS253

