



Iridium SGS252/452

SGS452 CDO-TT70W K II CR FG GR SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Zavřený CT-pot
- Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Barva dílů	-
Kód řady zdroje	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	Značka CE	CE mark
Příkon zdroje	70 W	Značka ENEC	ENEC mark
Kombipack	K	Optic type outdoor	Zavřený CT-pot
Kompenzační okruh	-	Barevný rám	-
Předřadník	CONV [Klasický]	Barva RAL	-
Typ optického krytu / čoček	FG [Ploché sklo]	Filtrační cívka	-
Ochrana elektrického obvodu	-	Product Family Code	SGS452 [IRIDIUM]
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II		

Iridium SGS252/452

Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku 5°

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 5°

Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 V

Zapalovač SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Montážní zařízení No [-]

Celková výška 187 mm

Barva GR

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku 871155984329200

Objednávací název produktu SGS452 CDO-TT70W K II CR FG GR SND

EAN/UPC – výrobek 8711559843292

Objednávací kód 84329200


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 1

Materiál č. (12NC) 910502127318

Celková hmotnost (kus) 9,423 kg

Rozměrové výkresy



Iridium SGS252

