



Iridium SGS253/453

SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 150 W, Uzavřený CT-POT, Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Předřadník	CONV [Klasický]
Fotobuňka	-
Kód produktové řady	SGS253 [IRIDIUM]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC

Světelně technické	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°
Typ optického krytu	Ploché sklo
Venkovní typ optiky	Uzavřený CT-POT
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Spotřeba energie	150 W

Iridium SGS253/453

Mechanické a materiály

Barva těla	Šedá
Celková výška	224 mm
Barva dílů	-

Certifikace a použití





Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Označení a balení

Objednávací název produktu	SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND
----------------------------	-------------------------------------

Celý název výrobku	SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND
Full EOC	871155984480000
Objednávací kód	84480000
Číslo materiálu (12NC)	910502136218
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559844800
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559844800

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	190 mm

