



Iridium SGS254/454

SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 250 W, Open T-POT, Glazen schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
Code productfamilie	SGS254 [IRIDIUM]
CE-markering	Ja
Gegevens lichttechniek	
Type lichtkap	Glazen schaal/lichtkap
Optiektype buiten	Open T-POT


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250 W
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Iridium SGS254/454

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND
Volledige productnaam	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND
Full EOC	871155984484800
Beschrijving lokale code	SGS254S25K2OGST
Bestelcode	84484800
Materiaalnr. (12NC)	910502136618

Lokale code	SGS254S25K2OGST
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559844848
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559844848

Maatschets



Product	A
SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND	319 mm

