



Iridium SGS254/454

SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 250 W, Açık T-POT, Cam çanak/kapak

Iridium, üç ana uygulama için tasarlanan yol aydınlatma armatürleri sunmaktadır: Yerleşim alanları ve ara yollar, ana yollar ve otobanlar. Modüler yapısı, optik ve elektronik komponentlerin entegrasyonuna olanak tanıyarak giderek artan beyaz ışık ve kontroller gibi yol aydınlatmasının değişen koşullarına adaptasyonu olanaklı kılar. Iridium; üstün optik özellikleri, karartma ve Telemangement (uzaktan yönetim) olanakları ve montaj ve bakım kolaylığı sayesinde düşük sahip olma maliyeti sağlar. Iridium aydınlatma armatürü ailesi MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis ve LED kullanılan modelleri kapsar. 3,5 ila 12 metre arasındaki montaj yükseklikleri için dört farklı boyda sunulur ve yandan veya üstten montaja uygun yapıdadır. Eksiksiz montaj desteği yelpazesi, sütun ile yumuşak biçimde yuvarlatılan aydınlatma armatürü arasında görsel tutarlılığı sağlayarak Iridium'un genel bir çözüm olmasını sağlar. Her Iridium aydınlatma armatürü, tam olarak geri dönüştürülebilir, yalnızca ışık kaynağının ve sürücünün ayrıca geri dönüştürülmesi gerekir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	SON-T [SON-T]
Ürün ailesi kodu	SGS254 [IRIDIUM]
CE işareti	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Optik kapak tipi	Cam çanak/kapak
Optik sistem türü dış mekan	Açık T-POT
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	250 W


Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Onay ve Uygulama	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND
Tam ürün adı	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND
Tam ürün kodu	871155984484800
Sipariş kodu	84484800
Malzeme No. (12NC)	910502136618

Iridium SGS254/454

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711559844848
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

EAN/UPC - Kutu	8711559844848
----------------	---------------

Boyutlu çizim



Product	A
SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND	319 mm

