



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 150 W, Otevřený T-POT, Skleněná miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu


Obecné informace		Standardní úhel sklonu při montáži s		5°
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]	bočním vstupem		
Předřadník	CONV [Klasický]	Typ optického krytu		Skleněná miska/kryt
Fotobuňka	-	Venkovní typ optiky		Otevřený T-POT
Kód produktové řady	SGS253 [IRIDIUM]			
Vestavěné ovládání	-	Provozní a elektrické		
Značka CE	Ano	Vstupní napětí		230 V
Značka ENEC	Značka ENEC	Spotřeba energie		150 W
Světelné technické		Mechanické a materiály		
Standardní úhel sklonu v případě montáže		Barva těla		Šedá
na vršek sloupku		Celková výška		224 mm

Iridium SGS253/453

Barva dílů	-
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silné tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND

Celý název výrobku	SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND
Full EOC	871155984859400
Objednací kód	84859400
Číslo materiálu (12NC)	910502151518
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559848594
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559848594

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS253 SON-T150W K II TP GB GR SND	224 mm

