



Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 70 W, Uzavřený CT-POT, Skleněná miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu


Obecné informace		Typ optického krytu	
Kód řady svítidel	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	Venkovní typ optiky	Skleněná miska/kryt
Předřadník	CONV [Klasický]		Uzavřený CT-POT
Kód produktové řady	SGS252 [IRIDIUM]	Provozní a elektrické	
Značka CE	Ano	Vstupní napětí	230 V
Značka ENEC	Značka ENEC	Spotřeba energie	70 W
		Kabel	-
Světelné technické		Mechanické a materiály	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°	Barva těla	Šedá
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°	Montážní přípravek	Montážní třmen pro průměr 60 až 76 mm

Iridium SGS252/452

Celková výška	219 mm
Barva dílů	-
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND

Celý název výrobku	SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND
Full EOC	871155984930000
Objednací kód	84930000
Číslo materiálu (12NC)	910502154218
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559849300
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559849300

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND	219 mm

