



Iridium SGS253/453

SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND

IRIDIUM - SON-T - 150 W - Zavřený CT-pot - Skleněná koule/
kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]
Příkon zdroje	150 W
Kombipack	K
Předřadník	CONV [Klasický]
Typ optického krytu / čoček	GB [Skleněná koule/kryt]
Vestavěné ovládání	No [-]
Regulace světla	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Barva dílů	AL

Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Zavřený CT-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	Light gray (7035)
Filtrační cívka	-
Fotobuňka	No [-]
Product Family Code	SGS453 [IRIDIUM]

Iridium SGS253/453

Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě
montáže na vršek sloupku 5°

Standardní úhel sklonu při montáži s
bočním vstupem 5°

Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 V

Zapalovač SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Celková výška 224 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 224 x NaN x NaN mm (8.8 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu,
chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku 871155984948500

Objednací název produktu SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND

EAN/UPC – výrobek 8711559849485

Objednací kód 84948500


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 1

Materiál č. (12NC) 910502156018

Celková hmotnost (kus) 11,717 kg

Rozměrové výkresy



Iridium SGS253

