



Iridium SGS254/454

SGS454 SON-T250W K II CP FG AL 7035 SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - Zavřený T-pot - Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]
Příkon zdroje	250 W
Kombipack	K
Předřadník	CONV [Klasický]
Typ optického krytu / čoček	FG [Ploché sklo]
Regulace světla	-
Ochrana elektrického obvodu	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Barva dílů	AL
Pokrytí	-
Značka CE	CE mark

Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Zavřený T-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	Light gray (7035)
Product Family Code	SGS454 [IRIDIUM]
Light Technical	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°

Iridium SGS254/454

Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Barva	-
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)


Approval and Application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku	871155984959100
Objednávací název produktu	SGS454 SON-T250W K II CP FG AL 7035 SND
EAN/UPC – výrobek	8711559849591
Objednávací kód	84959100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910502157118
Celková hmotnost (kus)	17,272 kg

Rozměrové výkresy



Iridium SGS254

