



Iridium SGS254/454

SGS454 SON-T400W K II CP FG AL 7035 SND

IRIDIUM, SON-T, 400 W, Uzavřený T-POT, Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu


Obecné informace		Venkovní typ optiky	
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]	Uzavřený T-POT	
Předřadník	CONV [Klasický]	Provozní a elektrické	
Kód produktové řady	SGS454 [IRIDIUM]	Vstupní napětí	230 V
Značka CE	Ano	Spotřeba energie	400 W
Značka ENEC	Značka ENEC	Mechanické a materiály	
Světelně technické		Barva těla	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°	Barva dílů	Všechny díly nabarvené
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°	Certifikace a použití	
Typ optického krytu	Ploché sklo	Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Iridium SGS254/454

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGS454 SON-T400W K II CP FG AL 7035 SND
Celý název výrobku	SGS454 SON-T400W K II CP FG AL 7035 SND
Full EOC	871155984961400

Objednací kód	84961400
Číslo materiálu (12NC)	910502157318
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559849614
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559849614

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS454 SON-T400W K II CP FG AL 7035 SND	247 mm

