



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - CT - POT închis - Difuzor/capac sticla

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Putere lampă	250 W
Pachet combinat	K
Echipament	CONV [Convențional]
Capac optic/tip lentilă	GB [Difuzor/capac sticla]
Comandă încorporată	No [-]
Reglarea luminii	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Culoare piese	-
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	CT - POT închis
Ramă colorată	-
Bobină de filtrare	-
Fotocelulă	No [-]
Product Family Code	SGS253 [IRIDIUM]

Iridium SGS253/453

Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp 5°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț 5°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 V

Ignitor SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Înălțime totală 224 mm

Culoarea GR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Cod complet produs 871155985178500

Nume comandă produs SGS253 SON-T250W K I CR GB GR SND

EAN/UPC - Produs 8711559851785

Cod de comandă 85178500

Numărător - Cantitate per pachet 1


Numărător - Pachete per cutie exterioră 1

Material nr. (12NC) 910502170418

Greutate netă (bucată) 9,678 kg



Cote



Iridium SGS253

