



CitySwan Pollare

BGP444 LED/740 230V II PCC BK-200

CitySwan Pullert, LED LUXEON® K2, 230 V, Klar polykarbonatkupa/kåpa, Säkerhetsklass II

CitySwan Pollare är en del av CitySwan-familjen, designad av de danska arkitekterna Bjarne Schläger och Morten Weeke Borup, och har ett elegant, diskret, graciöst utseende. Armaturen ger funktionell nedåtriktad LED-ytbelysning med otroligt låg energiförbrukning. Den är gjord av mörkgrå gjutet aluminium och kåpan har en karakteristisk ellipsoidform likt CitySwan-vägarmaturen. CitySwan Pollare finns med tre olika optiska kåpor: en transparent platt kåpa för den smalaste designen, en konvex transparent kåpa för en mer långsträckt ljusfördelning och en plan, opal kåpa för optimal enhetlighet. Nominerad till det tyska designpriset "Designpreis" 2009, Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture och Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-K2 [LED LUXEON® K2]	Ingångsspänning	230 V
Utbytbar ljuskälla	Nej	Line Frequency	50 to 60 Hz
Driftdon ingår	Ja	Kabel	-
Produktfamiljskod	BGP444 [CitySwan Pullert]	Styrenheter och dimring	
Lighting Technology	LED	Dimbar	Nej
CE-märkning	Ja	Styrgränssnitt	-
ENEC-märkning	-	Konstant ljusflöde	Nej
Ljusteknik		Användning och godkännande	
Typ av optisk kåpa	Klar polykarbonatkupa/kåpa	Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtälig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BGP444 LED/740 230V II PCC BK-200
Fullständigt produktnamn	BGP444 LED/740 230V II PCC BK-200
Full EOC	570159109629200
Beställningsnummer	09629200

Materialnummer (12NC)	910502610226
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	5701591096292
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	5701591096292

Måttskiss

