

CitySwan Bollard

BGP444 LED/740 230V II FG BK-200

CitySwan Pullert, LED LUXEON® K2, 230 V, Tasolasi, Suojausluokka II

CitySwan Bollard -pollari on tyylikkään minimalistinen ja sulavalinjainen CitySwan -tuoteperheen osa, jonka ovat suunnitelleet tanskalaiset arkkitehdit Bjarne Schläger ja Morten Weeke Borup. Valaisimen tehokas ja suorituskykyinen ledimoduuli tuottaa alaspäin suunnattua pintavalaistusta uskomattoman pienellä energiankulutuksella. Sen materiaalina on käytetty tummanharmaata valettua alumiinia. Valaisimen runko on CitySwan -tuoteperheelle ominaisesti ellipsin muotoinen. CitySwan -pollaria on saatavana kolmella eri optisella katteella varustettuna: läpinäkyvä tasokate, kupera kate pituussuuntaiseen valonjakoon ja opaali tasokate optimaaliseen valonjaon yhtenäisyyteen. CitySwan on 2008 Red Dot Design Award -muotoilupalkinnon voittaja. Valaisin on myös saksalaisen ”Designpreis”- muotoilupalkinnon palkintoehdokas. CitySwan on tanskalaisen muotoilupalkinnon voittaja (Danish Design Award) 2010/2011.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-K2 [LED LUXEON® K2]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Tuoteperheen koodi	BGP444 [CitySwan Pullert]
Lighting Technology	LED
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-

Valaistuksen tekniset tiedot	
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	230 V
Kaapeli	-

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Ohjausliittymä	-

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CitySwan Bollard

Jatkuva valontuotto	Ei

Merkinnät ja luokitukset


Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BGP444 LED/740 230V II FG BK-200
Koko tuotenimi	BGP444 LED/740 230V II FG BK-200

Full EOC	570159109630800
Tilauskoodi	09630800
Tuotekoodi (12NC)	910502610227
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	5701591096308
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	5701591096308

Mittapiirros



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.