



C-Splash 2

C-Splash 2, 22° Frosted Lens

C-Splash 2, 22° Frosted Lens

C-Splash 2 es una luminaria sumergible ultradelgada que está diseñada para ofrecer luz de un color vibrante y un efecto de cambio de color en agua a una profundidad de 4,6 m (15 ft). Con una carcasa de latón hermética y los elementos de ajuste de bronce al silicio, C-Splash 2 es perfecto para aplicaciones basadas en agua, como fuentes e instalaciones en parques temáticos, así como para aplicaciones situadas en entornos hostiles.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Frecuencia de entrada		0 Hz	
Cantidad de fuentes de luz	18 piezas	Controles y regulación			
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Con regulación de intensidad		No	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Datos técnicos de la luz			
Fuente de luz reemplazable	No	Color		Latón	
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación	Aprobación y aplicación			
Controlador incluido	Si	Código de protección de ingreso		IP68 [protección contra el ingreso de polvo, presión hermética]	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	22°	Clase de eficacia energética		G	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III	Número de registro de EPREL		942284	
Marca CE	Marca CE	Información general			
Vida útil para un flujo luminoso del 50 %	50000 h	Flujo luminoso inicial		515 lm	
Tipo óptico para exterior	Ángulo de haz de luz medio de 22°	Eficacia de la luminaria LED inicial		23,3 lm/W	
Mecánicos y de carcasa		Potencia de entrada inicial		31.3 W	
Tensión de entrada	24 V				

C-Splash 2

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	50000
---	-------

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871794370184100
Nombre del producto del pedido	BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 22 BRS
EAN/UPC: producto	8717943701841
Código del pedido	116-000024-00

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Descripción de código local	LUMINARIA LED BRP392LED156NW130W220DM
-----------------------------	--

Numerador: paquetes por caja externa 1

Material de SAP 910503700616


Copiar peso neto (pieza) 10,000 kg

Número del catálogo 116-000024-00

Descripción del número del catálogo C-Splash 2, 22° Frosted Lens

IP 68

Plano de dimensiones



BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 22 BRS

