

High Power GearUnits

ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT

GearUnits, MASTER MHN-LA, 1000 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaiteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaiteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaiteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaite (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite	EB [Elektroninen]
Tuoteperheen koodi	ECM330 [GearUnits]
Arvoasteikko	Tehokas
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	ENEC-merkki

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–480 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	1 000 W
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentärima, 3-napainen

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-30...+55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Kotelon väri	Hopea

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


High Power GearUnits

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT
Koko tuotenimi	ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT
Full EOC	871869660105100

Tilauskoodi	60105100
Tuotekoodi (12NC)	910505016324
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696601051
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696601051

Mittapiirros



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.