



High Power GearUnits

ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT

GearUnits, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W

Philips är ett av få företag som kan erbjuda kompletta lösningar för strålkastarsystem: strålkastare, innehållande armatur, ljuskälla och driftdonsenhet. Våra innovativa driftdonsenheter för höga effekter är utvecklade för att uppfylla behovet av en kompakt driftdonslösning som är helt installationsklar. Driftdonsenheterna med högeffekt är avsedda för användning i kombination med strålkastare anpassade för HID-ljuskällor och som inte kan integreras med elektriska komponenter på grund av det begränsade utrymmet eller de höga temperaturerna. En driftdonsenhet innehåller alla elektriska komponenter (driftdon, tändare, kondensatorer), kablage och kopplingsplintar som behövs för tändning och stabil drift för ljuskällan med kontrollerad ström. Driftdonsenheter för höga effekter finns i utförande IP20 (ECB330) och IP65 (ECP330). Nu finns även en elektronisk enhet för flimmerfritt ljus (EMC330) tillgänglig i IP20-utförande. Den fungerar med ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W och MVF404 MHN-SE 2000 W. Den elektroniska enheten eliminerar flimmereffekt och garanterar perfekt bild även med superslowmotion-kameror.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	EB [Elektroniskt]
Produktfamiljskod	ECM330 [GearUnits]
Värdetrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	277-480 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	2 000 W
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 till +55 °C

High Power GearUnits

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Armaturhusets färg	Silver

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT
-------------------------	--------------------------------------

Fullständigt produktnamn	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT
Full EOC	871869660106800
Beställningsnummer	60106800
Materialnummer (12NC)	910505016325
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696601068
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696601068

Måttskiss

