



CityCharm Cordoba

BDS490 GRN20-/830 II S GRB DF GR MSP CLO

CityCharm Cordoba - LED GreenLine 2000 lm - Symmetrical - Diffuser element - Marine salt protected coating - Constant light output and LumiStep dimming 8 hours

CityCharm Cordoba; konforlu aydınlatmanın, ambiyansın ve tasarımın önemli bir rol oynadığı kentsel alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dikkat çekmeyen görünümü bu modeli zaman ötesi, zamana meydan okuyan bir armatüre dönüştürerek görsel konforun ve maksimum verimliliğin temel ölçüt olduğu konut alanları, parklar, yaya yollar ve bisiklet yolları için ideal hale getirmektedir. CityCharm sunduğu iki ikonik tasarım (Cordoba ve Cone) ve sağladığı çeşitli aksesuarlarla gece ve gündüz imzanızı taşıyan bir aydınlatma çözümü oluşturmanıza olanak tanır. CityCharm armatürleri, özel direk ve braket modellerini içeren eksiksiz bir kit olarak da sunulmaktadır.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Yerleşik kontrol	CLO-LS-8 [Constant light output and LumiStep dimming 8 hours]
Işık kaynağı sayısı	8 [8 pcs]	Kontrol arayüzü	-
Lamba ailesi kodu	GRN20 [LED GreenLine 2000 lm]	Işık regülasyonu	-
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Elektrik devresi koruması	-
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Kablo	Fişsiz 6,0 m uzunluğunda kablo
Sürücü	EB [Elektronik]	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR-CLO [Power supply unit regulating with constant light output]	Kaplama	Marine salt protected coating
Sürücü dahildir	Evet	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Dekoratif serpmeye ışık	Gray bowl	Alev alma işareti	NO [-]
Optik eleman	DF [Diffuser element]	CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	PC [Polycarbonate bowl/cover]	ENEC işareti	ENEC mark
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	360°	Garanti süresi	5 yıl

CityCharm Cordoba

Optic type outdoor	Symmetrical
Işık regülasyon yüzdesi	50%
Remarks	* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
Sabit ışık çıkışı	Yes
Yedek parça mevcut	Yes
MCB'deki ürün sayısı	32
Fotobiyolojik risk	Risk group 1
Ürün geri dönüşürülebilirliği	56%
WEEE işareti	WEEE mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BDS490 [CityCharm Cordoba]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yükün doğru ışık çıkış oranı	0,03
15 °C'de başlangıç ışık Akısı	2000 lm
25 °C'de başlangıç ışık Akısı	2000 lm
35 °C'de başlangıç ışık Akısı	2000 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	13.6 W
Ortalama CLO güç tüketimi	15.3 W
Bitiş CLO güç tüketimi	17 W
Kalkış Akımı	28 A
Ani akım süresi	15 ms
Sürücü akımı	665 mA
Güç Faktörü (Min)	0.8
Güç Faktörü (Nom)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	60 [Spigot for diameter 60 mm]
Optik kapak/lens şekli	Hemispherical

Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Tork	25
Toplam yükseklik	529 mm
Toplam çap	556 mm
Effective projected area	0,1124 m²
Renk	Gray
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	529 x NaN x NaN mm (20.8 x NaN x NaN in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10 [20 J vandal-resistant]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1664 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	95 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.430, 0.400) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	17 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869692110400
Sipariş ürün adı	BDS490 GRN20-/830 II S GRB DF GR MSP CLO
EAN/UPC - Ürün	8718696921104
Sipariş kodu	92110400
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910505017126
Net Ağırlık (Parça Başı)	12,000 kg

CityCharm Cordoba

Boyutlu çizim



CityCharm BDS490/491

