



# Maxos TL5, vakiokisko

**4MX656 492 5x2.5 WH**

MAXOS TST5, Valkoinen

Valaisinkiskolla on kaksi tehtävää: ensiksikin se toimii tukevana jonoasennuskiskona, johon sähköyksiköt kiinnitetään, ja toiseksi se toimii kotelona kaapeleille, jotka syöttävät yksiköille virran. Kaikki kiskoelementit on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, ja niissä on valkoinen tai hopeanvärinen pinnoitus. Elementtejä on saatavissa 1, 2 ja 3 TL5-sähköyksikön pituisina, 49 W (35 W/80 W) ja 54 W (28 W). Kiskoon on integroitu nauhakaapeli (5 tai 7 johdinta) tai kaksi nauhakaapelia (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta), jotka integroidun vaiheenvaihtokytkimen ja liitäntäkappaleiden kanssa takaavat asianmukaisen, turvallisen johdotuksen. 7-johdimista kaapelia käytetään integroituun valaistuksen säätöön tai turvavalaistukseen, jos järjestelmässä on akkuvarmistettuja sähköyksiköitä. Kaksoisjohdotusta (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta) tarvitaan, jotta sähköyksiköille saadaan täysin erillinen virransyöttöjärjestelmä. Kaksoisjohdotusta käytetään yleensä järjestelmissä, joissa on keskusakuilla tai erillisellä kytkennällä toteutettu turvavalaistus. Ylimääräisiä liitäntäkappaleita tai johdotuksia ei siten tarvita. Ripustettavissa valaisinjonoissa kiskoelementtien sähköinen kytkentä tehdään integroidulla liittimellä ja mekaaninen kytkentä tukevalla ulkoisella yhdysosalla (lisätarvike). Pinta-asennettavissa valaisinjonoissa käytetään samaa integroitua sähköliittintä ja sisäistä yhdysosaa (lisätarvike). Kiskoelementin yläosassa on erityiset murtoaihiot, jotka voidaan tarvittaessa avata kaapelin läpivientä varten. Kiskojärjestelmään on saatavissa täydellinen valikoima keskenään vaihtokelpoisia osia, jotka takaavat optimaalisen muunneltavuuden. Kiskoelementtien ja yhdysosien tukeva rakenne mahdollistaa 3,4–5 metrin ripustusväliä. Maxos TL-D -kiskojärjestelmän perusmallisia lisätarvikkeita voidaan käyttää myös TL5-kiskojärjestelmässä.

## Tuotetiedot

## Maxos TL5, vakiokisko

### Yleistä tietoa

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Tuoteperheen koodi  | 4MX656 [MAXOS TST5]                                      |
| Tulenarkuusmerkintä | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |
| ENEC-merkintä       | ENEC-merkki                                              |

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kotelon väri   | Valkoinen |
| Kokonaispituus | 2 958 mm  |

### Merkinnät ja luokitukset

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Suojausluokan koodi | IP20 [Sormisuojaattu] |
| Suojausluokka IEC   | Suojausluokka I       |

### Tuotetiedot

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tilaustuotteen nimi                  | 4MX656 492 5x2.5 WH |
| Koko tuotenimi                       | 4MX656 492 5x2.5 WH |
| Full EOC                             | 403073258353999     |
| Tilauskoodi                          | 58353999            |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 910630117226        |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                   |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 4030732583539       |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 2                   |
| EAN/UPC – laatikko                   | 4030732198283       |

## Mittapiirros

