



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W A1 SI

ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

O ArenaVision MVF403 eleva a iluminação de desportos e áreas a um nível superior, com muito elevado fluxo luminoso, ópticas eficientes, facilidade de instalação, fiabilidade e flexibilidade. É ideal para espaços de desporto interiores (versão de 1000W) bem como muitos desportos de exterior e outras aplicações de iluminação. O sistema integrado com ópticas ovais e a lâmpada de duplo terminal MHN-LA 1000W ou MHN-SA 2000W assegura uma fabulosa eficiência do sistema e baixo encandeamiento. Um reflector integrado reduz ainda mais as perdas de luz e os encandeamentos. As lâmpadas MHN-SA 2000W/956 e MHN-LA 1000W/956 vão de encontro aos mais altos requisitos internacionais CTV. Com a lâmpada MHN-LA 1000W/842, a restituição natural das cores e o ambiente confortável tornam-na adequada para transmissões televisivas bem como outras aplicações de floodlighting. Versões de pré-aquecimento estão disponíveis para todos os tipos de lâmpadas, permitindo uma rápida resposta após uma falha de energia.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	1 [1 pç.]
Código da família das lâmpadas	MHN-SA [MASTER MHN-SA]
Potência da lâmpada	2000 W
Pacote combinado	Não
Equipamento	-
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	DOWN [Downlight versão vidro frontal]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Optic type outdoor	Categoria de feixe A1
Escala com memória de direcionamento	Não

Product Family Code	MVF403 [ARENAVISION]
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de alimentação da lâmpada	400 V [400]
Tensão de entrada	380-415 V
Ignitor	SI [Serie]
Dados mecânicos e de revestimento	
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

ArenaVision MVF403

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [IK08]

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -30 to +35°C

Dados do produto

Código do produto completo 871829106945400

Nome de produto da encomenda MVF403 MHN-SA2000W A1 SI

EAN/UPC – Produto 8718291069454

Código de encomenda 06945400

Numerador – Quantidade por embalagem 1


Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

N.º material (12NC) 910925431612

Peso líquido (Peça) 14,500 kg



Desenho dimensional



ArenaVision MVF403/MVF404

