



# Selenium

## SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60

Selenium LED, SON-T, 150 W, DALI de regulación electrónica, Seguridad clase II, Cristal plano, Universal para un diámetro de 48 a 60 mm

Selenium SGP340 es una luminaria eficiente y ergonómica destinada al alumbrado viario. Sus formas sencillas y redondeadas reducen su impacto visual durante el día y permiten su integración en cualquier tipo de entorno. Incorpora el reconocido reflector T-POT para obtener un gran rendimiento óptico. El ahorro energético también es posible gracias a la regulación mediante hilo de mando o el sistema autónomo Chronosense (sin hilo de mando). Selenium resulta adecuada tanto para el montaje de acceso lateral como de tipo post-top y se presenta con tres posibles ángulos de inclinación para ofrecer una instalación óptima (0, 5, 15°).

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	SON-T [SON-T]	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Base del casquillo	E40 [E40]	Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Equipo	EBD [DALI de regulación electrónica]	Tipo de óptica exterior	T-POT abierto
Fotocélula	-		
Código de gama de producto	BGP340 [Selenium LED]	Mecánicos y de carcasa	
Control integrado	-	Color de la carcasa	Gris
Marca CE	Sí	Dispositivo de montaje	Universal para un diámetro de 48 a 60 mm
Certificado ENEC	-		
Datos técnicos de la luz			
Post-top en ángulo de inclinación estándar	5°		

# Selenium

## Aprobación y aplicación


Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60
Nombre completo del producto	SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60

Full EOC	871829105953000
Código de pedido	05953000
Código 12NC	910925719712
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291059530
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718291059530

## Plano de dimensiones



## Product

SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60

