


High Power GearUnits

ECB330 2xSON-T600W 230-240V

GearUnits, 2, SON-T, 1284 W, 600 W

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonniki, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-T [SON-T]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	2 jednostki
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Rodzina produktów	ECB330 [GearUnits]
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	-

Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Zużycie energii	1 284 600 W
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +55°C

High Power GearUnits


Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A3

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ECB330 2xSON-T600W 230-240V
Pełna nazwa produktu	ECB330 2xSON-T600W 230-240V

Full EOC	871829106259200
Kod zamówienia	06259200
Materiał Nr (12NC)	910925724312
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291062592
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291062592

Rysunki techniczne



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.