


# PHILIPS

## Lighting



# High Power GearUnits

## ECB330 2xSON-T400W 230-240V

GearUnits - 2 kpl - SON-T - 400 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaitteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaitteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaitteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaitte (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	2 [ 2 kpl]
Lamppuperheen koodi	SON-T [ SON-T]
Lampun teho	400 W
Kompensaatiopiiri	Induktiivinen rinnankompensoitu
Liitäntälaitteiden määrä	2 yksikköä
Liitäntälaitte	Konventionaalinen
Virtapiirin suojaus	-
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-

Tuoteperheen koodi	ECB330 [ GearUnits]
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Ottojännite	230 - 240 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Sytytin	No [ -]
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

## High Power GearUnits

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [ Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A3

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Ottoteho alussa	878 W
-----------------	-------

### Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-30 ... +55 °C
-------------------------	----------------


### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829106261500
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	ECB330 2xSON-T400W 230-240V
EAN/UPC – tuote	8718291062615
Tilauskoodi	06261500
Sähkönumero	4504208
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925724512
Nettopaino (kappale)	11,700 kg



## Mittapiirros



GearUnits ECB330/ECP330

