


High Power GearUnits

ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA

GearUnits, HPI-T High Wattage, 1000 W, 1051 W

Philips är ett av få företag som kan erbjuda kompletta lösningar för strålkastarsystem: strålkastare, innehållande armatur, ljuskälla och driftdonsenhet.Våra innovativa driftdonsenheter för höga effekter är utvecklade för att uppfylla behovet av en kompakt driftdonslösning som är helt installationsklar. Driftdonsenheterna med högeffekt är avsedda för användning i kombination med strålkastare anpassade för HID-ljuskällor och som inte kan integreras med elektriska komponenter på grund av det begränsade utrymmet eller de höga temperaturerna. En driftdonsenhet innehåller alla elektriska komponenter (driftdon, tändare, kondensatorer), kablage och kopplingsplintar som behövs för tändning och stabil drift för ljuskällan med kontrollerad ström. Driftdonsenheter för höga effekter finns i utförande IP20 (ECB330) och IP65 (ECP330). Nu finns även en elektronisk enhet för flimmerfritt ljus (EMC330) tillgänglig i IP20-utförande. Den fungerar med ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W och MVF404 MHN-SE 2000 W. Den elektroniska enheten eliminerar flimmereffekt och garanterar perfekt bild även med superslowmotion-kameror.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	HPI-T [HPI-T High Wattage]
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	CONV [Traditionell]
Produktfamiljskod	ECB330 [GearUnits]
Värdetrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektförbrukning	1 000 1 051 W
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–30 till +55 °C

High Power GearUnits


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A3

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA
Fullständigt produktnamn	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA

Full EOC	871829106263900
Beställningsnummer	06263900
Materialnummer (12NC)	910925724712
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291062639
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718291062639

Måttskiss



© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.