



High Power GearUnits

ECP330 2xSON-T400W 230-240V

GearUnits, 2, SON-T, 400 W, 878 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaitteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaitteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaitteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaitte (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	SON-T [SON-T]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	2 yksikköä
Liitäntälaitte	CONV [Konventionaalinen]
Tuoteperheen koodi	ECP330 [GearUnits]
Arvoasteikko	Tehokas
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteiden lukumäärä	2
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230-240 V
Viivatiheys	50 Hz
Virrankulutus	400 878 W
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-30...+55 °C

High Power GearUnits

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Kotelon väri	Hopea

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Energiatehokkuusluokka	A3

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ECP330 2xSON-T400W 230-240V
---------------------	-----------------------------

Koko tuotenimi	ECP330 2xSON-T400W 230-240V
----------------	-----------------------------

Full EOC	871829106285100
----------	-----------------

Paikallisen koodin kuvaus	4504214
---------------------------	---------

Tilauskoodi	06285100
-------------	----------

Tuotekoodi (12NC)	910925726912
-------------------	--------------

Paikallinen koodi	4504214
-------------------	---------

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
-------------------------------	---

EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291062851
------------------------	---------------

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC – laatikko	8718291062851
--------------------	---------------

Mittapiirros

