



High Power GearUnits

ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU

GearUnits, HPI-T High Wattage, 1000 W, 1051 W

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny lamp	HPI-T [HPI-T High Wattage]	Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Częstotliwość linii	50 Hz
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]	Zużycie energii	1 000 1 051 W
Rodzina produktów	ECP330 [GearUnits]	Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Tier	Wydajność	Temperatura	
Znak CE	Tak	Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do +55°C
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie ENEC	-	Z możliwością przyciemniania	Nie

High Power GearUnits

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Kolor Korpusu	Srebrny

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A3

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU
------------------------------	----------------------------------

Pełna nazwa produktu	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU
Full EOC	871829106288200
Kod zamówienia	06288200
Materiał Nr (12NC)	910925727212
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291062882
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291062882

Rysunki techniczne

