



Hoogvermogen VSA Units ECB330/ ECP330

ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU

GearUnits, MASTER MHN-LA, 1000 W, 1110 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

Product gegevens

Algemene informatie		Brandbaarheidsmarkering	
Type lichtbron	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Aantal VSA's	1 unit	ENEC-markering	-
VSA	CONV [Conventioneel]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Code productfamilie	ECP330 [GearUnits]	Ingangsspanning	230 tot 240 V
Waardeschaal	Beter	Ingangsfrequentie	50 Hz
CE-markering	Ja	Energieverbruik	1.000 1.110 W

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zilver
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]

Energierendement-index	A3
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU
Volledige productnaam	ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU
Full EOC	871829106298100
Bestelcode	06298100
Materiaalnr. (12NC)	910925728212
Lokale code	06298100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291062981
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291062981

Maatschets

