



Hoogvermogen VSA Units ECB330/ ECP330

ECP330 MHN-LA2000W 360-415V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 2000 W, 2166 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Aantal VSA's	1 unit
VSA	CONV [Conventioneel]
Code productfamilie	ECP330 [GearUnits]
Waardeschaal	Beter
CE-markering	Ja

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	360 tot 415 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	2.000 2.166 W

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zilver
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]

Energierendement-index	A3
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V
Volledige productnaam	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V
Full EOC	871829106299800
Bestelcode	06299800
Materiaalnr. (12NC)	910925728312
Lokale code	06299800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291062998
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291062998

Maatschets

