

PHILIPS

Lighting



Malaga SGS101

SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 50 W, Güvenlik sınıfı II, Taşınabilir reflektör, 42-60 mm çap için evrensel

Malaga is a versatile road-lighting luminaire. It offers modern styling and quality lighting for safe and comfortable driving, and for area illumination, with low investment and maintenance costs. The optical system has been designed to deliver good beam control and light output. Malaga provides optimal illuminance and good uniformity when the mounting height approximately equals the road width and the mast spacing is approximately 3.5 times the road width. It is suitable for post-top and side-entry mounting; a wall-mounting bracket is also available.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	SON-T [SON-T]
Kapak Tabanı	E27 [E27]
Sürücü	CONV [Geleneksel]
Fotosel	-
Ürün ailesi kodu	SGS101 [MALAGA]
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Işık Teknik Ayrıntıları	
Standart eğim açısı üstten montaj	15°
Standart devirme açısı yandan giriş	15°
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Optik sistem türü dış mekan	Taşınabilir reflektör

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	230 V (varsayılan) veya 240 V
Güç Tüketimi	50 W
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	42-60 mm çap için evrensel
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP43/65 [Tel korumalı, yağmura/sıvı serpintisine dayanıklı; sızmaya karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Malaga SGS101

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60
Tam ürün adı	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60
Tam ürün kodu	871155911859800
Sipariş kodu	11859800
Malzeme No. (12NC)	910925811612
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711559118598
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8711559118598

Boyutlu çizim

