



Malaga SGS101

SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 50 W, Clasa de siguranță II, Reflector mobil cu șurub Allen, Universal pentru diametrul de la 42 la 60 mm

Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul căilor de circulație rutiere și pietonale. Stilul constructiv, modern generează un iluminat de calitate pentru șofatul confortabil, în deplină siguranță sau pentru iluminatul suprafețelor mari. Malaga asigură costuri scăzute de investiție și mentenanță. Sistemul optic a fost proiectat pentru un control bun al fluxului luminos și al randamentului aparatului de iluminat. Malaga generează un iluminat optim și o uniformitate bună a fluxului luminos la o înălțime de montaj egală cu lățimea drumului și la o spațiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lățimea căii de circulație. Permite montajul pe braț sau în cap de stâlp; este disponibil și un braț de prindere pe perete.

Catalog de date

Informații generale		Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]	15°	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Tip capac optic/lentilă	
Echipament	CONV [Convențional]	Glob/capac din policarbonat	
Fotocelulă	-	Tip optic exterior	
Cod familie de produse	SGS101 [MALAGA]	Reflector mobil cu șurub Allen	
Marcaj CE	Da	Funcționare și sistem electric	
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC	Tensiune de intrare	
		230 V (implicit) sau 240 V	
		Consum de curent	
		50 W	
		Sistem mecanic și carcasă	
Date tehnice lumină		Culoare carcasă	
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp		Gri	
		Dispozitiv de montare	
		Universal pentru diametrul de la 42 la 60 mm	

Malaga SGS101

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP43/65 [Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva stropirii/ploii; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Date despre produs	
Nume comandă produs	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60

Numele complet al produsului	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60
Full EOC	871155926903000
Cod de comandă	26903000
Număr material (12NC)	910925811712
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559269030
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559269030

Cote

