



# Malaga SGS101

## SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 70 W, Classe de segurança II, Refletor orientável com parafuso Allen, Universal para diâmetro de 42 a 60 mm

Malaga é uma luminária de iluminação rodoviária versátil. Proporciona um estilo moderno e qualidade de iluminação para uma condução segura e confortável e para a iluminação de áreas, com baixo nível de investimento e baixos custos de manutenção. O sistema óptico foi concebido para apresentar um bom controlo do feixe e da emissão de luz. Malaga proporciona uma iluminância otimizada e boa uniformidade quando a altura de montagem for aproximadamente igual à largura da estrada e o espaçamento dos postes for de aproximadamente 3,5 vezes a largura da estrada. É adequada para montagem no topo do poste e na entrada lateral; está igualmente disponível um braço de montagem em parede

### Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Código da família das lâmpadas	SON-T [SON-T]	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	15°
Casquilho	E27 [E27]	Tipo de difusor ótico	Difusor curvo/tampa de policarbonato
Equipamento	CONV [Convencional]	Tipo de ótica exterior	Refletor orientável com parafuso Allen
Célula fotoelétrica	-	<b>Funcionamento e características elétricas</b>	
Código da família de produtos	SGS101 [MALAGA]	Tensão de entrada	230 V (padrão) ou 240 V
Marca CE	Sim	Consumo de Energia	70 W
Marca ENEC	Marca ENEC	<b>Características mecânicas e compartimento</b>	
<b>Caraterísticas técnicas da luz</b>		Cor do compartimento	Cinzeno
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	15°	Dispositivo de montagem	Universal para diâmetro de 42 a 60 mm

# Malaga SGS101

## Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP43/65 [Proteção de fios, à prova de pulverização/chuva; protegido contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60
Nome do produto completo	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60

Código do produto completo	872790063459400
Código de encomenda	63459400
N.º material (12NC)	910925812412
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900634594
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8727900634594

## Desenho dimensional

