



Malaga SGS101

SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60

MALAGA, SON-T PIA Plus, 70 W, Clasa de siguranță II, Reflector mobil cu șurub Allen, Universal pentru diametrul de la 42 la 60 mm

Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul căilor de circulație rutiere și pietonale. Stilul constructiv, modern generează un iluminat de calitate pentru șofatul confortabil, în deplină siguranță sau pentru iluminatul suprafețelor mari. Malaga asigură costuri scăzute de investiție și mentenanță. Sistemul optic a fost proiectat pentru un control bun al fluxului luminos și al randamentului aparatului de iluminat. Malaga generează un iluminat optim și o uniformitate bună a fluxului luminos la o înălțime de montaj egală cu lățimea drumului și la o spațiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lățimea căii de circulație. Permite montajul pe braț sau în cap de stâlp; este disponibil și un braț de prindere pe perete.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	SON-TPP [SON-T PIA Plus]
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Echipament	CONV [Convențional]
Fotocelulă	-
Cod familie de produse	SGS101 [MALAGA]
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Date tehnice lumină	
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	15°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	15°
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat
Tip optic exterior	Reflector mobil cu șurub Allen
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V (implicit) sau 240 V
Consum de curent	70 W
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Gri

Malaga SGS101

Dispozitiv de montare	Universal pentru diametrul de la 42 la 60 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP43/65 [Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva stropirii/ploii; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Date despre produs	
Nume comandă produs	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60

Numele complet al produsului	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60
Full EOC	872790063460000
Cod de comandă	63460000
Număr material (12NC)	910925813012
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900634600
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8727900634600

Cote

