



# Maxos fusion

## LL500Z MB-SW WH

Maxos fusion Acc., Branco

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

### Dados do produto

| Informações gerais            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cor do acessório              | Branco                     |
| Código da família de produtos | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |
| Escala de valor               | Especificação              |

| Funcionamento e características elétricas |      |
|---|------|
| Tensão de entrada                         | - V  |
| Frequência de linha                       | - Hz |

| Características mecânicas e compartimento |       |
|---|-------|
| Comprimento global                        | 65 mm |
| Largura total                             | 40 mm |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Altura total                                | 50 mm           |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 50 x 40 x 65 mm |
| Material                                    | Aço             |

| Aprovação e aplicação                       |                     |
|---|---------------------|
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK00 [Sem proteção] |
| Classe de proteção IEC                      | -                   |

| Dados do produto             |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Nome de produto da encomenda | LL500Z MB-SW WH |
| Nome do produto completo     | LL500Z MB-SW WH |
| Código do produto completo   | 871869637451199 |

## Maxos fusion

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Código de encomenda                  | 37451199      |
| N.º material (12NC)                  | 910925864221  |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa              | 8718696374511 |

|   |               |
|---|---------------|
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 40            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718696383391 |

### Desenho dimensional

